

Zespół równoległy EAMM-U-70-D40-52B/C-96

Numer produktu: 2786802

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	70
Pozycja montażu	dowolny
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. prędkość obrotowa	5000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	118 kgmm ²
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	0.18 Nm
Przenoszony moment obrotowy	7 Nm
Waga produktu	1780 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D40B
Kod interfejsu, Motor IN	52B 52C
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS