


Zespół równoległy EAMM-U-110-D50-60H-120-S1

Numer produktu: 2799150

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	110
Pozycja montażu	dowolny
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. prędkość obrotowa	5000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	799 kgmm ²
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	0.3 Nm
Przenoszony moment obrotowy	25 Nm
Waga produktu	5310 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D50B
Kod interfejsu, Motor IN	60H
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS