

Blok przyłączeniowy MRS-2

Numer produktu: 2844247

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	2
Maks. liczba pozycji zaworowych	2
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu	2.5 Nm
Maks. moment dokręcenia, montaż ścienny	4 Nm
Waga produktu	365 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej