


## Zespół osiowy EAMM-A-D80-80G

Numer produktu: 2946763

FESTO



### Karta danych

| Cechy                              | Wartość                   |
|------------------------------------|---------------------------|
| Długość znamionowa                 | 102 mm                    |
| Pozycja montażu                    | dowolny                   |
| Maks. prędkość obrotowa            | 5500 1/min                |
| Zgodność z LABS                    | VDMA24364-B2-L            |
| Temperatura przechowywania         | -25 °C...60 °C            |
| Względna wilgotność powietrza      | 0 - 95 %                  |
| Stopień ochrony                    | IP40                      |
| Temperatura otoczenia              | -10 °C...60 °C            |
| Masowy moment bezwładności         | 128 kgmm <sup>2</sup>     |
| Przenoszony moment obrotowy        | 60 Nm                     |
| Waga produktu                      | 1990 g                    |
| Kod interfejsu, element wykonawczy | D80                       |
| Kod interfejsu, Motor IN           | 80G                       |
| Informacja o materiałach           | Zgodność z dyrektywą RoHS |