


Płyta przyłączeniowa NAUE-1/4-NPT-1-ISO

Numer produktu: 30427

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Ciśnienie robocze	0 bar...16 bar
Certyfikacja	UL - Recognized (OL)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze zasilania pilotów 12	1/8 NPTF
Przyłącze zasilania pilotów 14	1/8 NPTF
Przyłącze pneumatyczne 1	1/4 NPTF
Przyłącze pneumatyczne 2	1/4 NPTF
Przyłącze pneumatyczne 3	1/4 NPTF
Przyłącze pneumatyczne 4	1/4 NPTF
Przyłącze pneumatyczne 5	1/4 NPTF