


Zespół zderzaka EADP-ES-R3-12

Numer produktu: 3044562

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	12
Zakres ustawiania kąta obrotu	0 stopień...325 stopień
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Masowy moment bezwładności JO	0.35 kgcm ²
Waga produktu	96 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał zderzaka	Brąz berylowy niklowany
Materiał kołnierza	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany
Materiał uchwytu	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany