

Kabel łączący KMC-1-24DC-2,5-LED

Numer produktu: 30931

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wskaźnik stanu przełączenia	Dioda LED
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	170 g
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe Kształt A
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Ochrona przed zmianą polaryzacji	do wszystkich przyłączy elektrycznych
Przyłącze przewodu ochronnego	występuje
Długość kabla	2.5 m
Średnica kabla	6 mm
Budowa kabla	3 x 0,75 mm ²
Stopień ochrony	IP67 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał osłony kabla	PVC
Materiał obudowy	PC
Materiał styków	Brąz