


# Wyłącznik zbliżeniowy SMPO-1-H-B

Numer produktu: 31008

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	Konstrukcja blokowa
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Zasada pomiaru	magnetyczny
Ciśnienie robocze	2 bar...6 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejnym powietrzem nie jest możliwa
Temperatura otoczenia	-15 °C...60 °C
Powtarzalność wartości przełączania	+/- 0,2 mm
Czas załączenia	30 ms
Czas wyłączenia	25 ms
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy osprzętu
Funkcja zaworu	3/2
Przylącze pneumatyczne	Końcówka nasadkowa PK-3
Waga produktu	14 g
Materiał obudowy	Mosiądz PA Polioksymetylen
Wskaźnik stanu przełączenia	optyczny
Stopień ochrony	IP65
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L