

Złącze przewodu ochronnego MKGV-23-M32-B

Numer produktu: 3152612

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Wielkość opakowania	100
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia	-40 °C...100 °C
Typ mocowania	z gwintem zewnętrznym
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał złącza	PA