

Przewód ochronny MKG-36-PG-29

Numer produktu: 3156319

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...100 °C
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu ochronnego	PP