

Wspornik z łożyskiem poprzecznym LQG-40

Numer produktu: 31769

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	40
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Maks. obciążalność	1.5 kN
Waga produktu	369 g
	13 oz
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Odlew ze stali szlachetnej
Materiał trzpienia	Stal do nawęglania
Materiał bezpiecznika	Stal sprężynowa