


Kostki łożyskowe LNZG-40/50

Numer produktu: 32960

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	40/50
W oparciu o normę	ISO 15552
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Produkt zgodny z wewnętrzną definicją produktu Festo do stosowania przy produkcji akumulatorów: Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki
Temperatura otoczenia	-40 °C...80 °C
Maks. obciążalność	2.5 kN
Waga produktu	129 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał łożyska	Tworzywo sztuczne