


Zawór z dźwignią wahliwą KH/O-3-PK-3

Numer produktu: 33003

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 otwarty/zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	80 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	PK-3
Ciśnienie robocze	0 bar...8 bar
Konstrukcja	Tłoczkowo-gniazdowa
Średnica nominalna	2.5 mm
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Siła uruchamiania dla normalnie zamknięty	7.5 N
Siła uruchamiania dla normalnie otwarty	6.5 N
Waga produktu	20 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 3	PK-3
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne