


Kołnierz silnika EAMF-A-38D-87A

Numer produktu: 3319868

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	440 g
Kod interfejsu, Motor IN	87 A
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	38D
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS