

Gniazdo wtykowe MSSD-V

Numer produktu: 33295

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Wyprowadzenie kabla	kątowe
Informacja o wyprowadzeniu kabla	możliwość obrotu o 180°
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	18 g
Przyłącze elektryczne	3-pin Gniazdo wtykowe Gniazdo wtykowe kątowe Kształt B wg DIN EN 175301-803 kwadratowa konstrukcja MSV
Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja	prostokątny
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	kątowe
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	3
Przyłącze elektryczne 2	Zacisk śrubowy
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...250 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 V...250 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	16 A
Przyłącze przewodu ochronnego	występuje
Przepust kablowy	Pg9
Średnica kabla	6 mm...8 mm
Przekrój znamionowy żyły przewodu	1.5 mm ²
Stopień ochrony	IP65
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-25 °C...90 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	czarny

Cechy	Wartość
Materiał uszczelnień	NBR