

Sprzętło jednokierunkowe FLSR-10-R

Numer produktu: 33299

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	10
Kierunek obrotu	Obroty w prawo
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.53 Nm
Waga produktu	100 g
Materiał obudowy	Odlew z aluminium
Materiał tulejki	Stal do nawęglania
Materiał wałka	Stal do nawęglania