

Łącznik wtykowy z końcówką nasadkową KSV-PK-2

Numer produktu: 33384

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	1.5 mm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przyłącze pneumatyczne	dla przewodu o średnicy zewn. 3 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS