

Wspornik LNG-40

Numer produktu: 33891

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	40
W oparciu o normę	ISO 15552 (dotychczas również VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...80 °C
Maks. obciążalność	1.5 kN
Waga produktu	161 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Stal odpuszczona
Materiał łożyska	PA