

Wspornik LNG-80

Numer produktu: 33894

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	80
W oparciu o normę	ISO 15552 (dotychczas również VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...80 °C
Maks. obciążalność	6 kN
Waga produktu	805 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Żeliwo z grafitem kulkowym
Materiał łożyska	PA