

Kołnierz wahliwy SSNG-32


Numer części: 34291

Produkt wycofywany z produkcji

z przegubem kulowym,
do siłowników DNG, DNGU, pasuje do mocowań LBG.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2015. Alternatywne
produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	32
Zgodny z normą	ISO 15552 (poprzednio jako VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Ciężar elementu	195 g
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał mocowania	Stal wysokostopowa
Materiał łożyska przegubu	Stal PTFE
Materiał śruby	Stal Ocynkowana