

Cewka MSW-230AC-60-OD

Numer produktu: 34408

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Pozycja montażu	dowolny
Min. czas dokręcania	10 ms
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa materiału izolującego	F
Parametry cewki	220 V AC: 60 Hz, pobór mocy przy załączeniu 36 VA, moc podtrzymania 28 VA
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Zgodność z LABS	VDMA24364-C1-L
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	150 g
Przyłącze elektryczne	Kształt A Wtyczka wg EN 175301-803
Typ mocowania	Sześciokąt zewnętrzny 1/8 Klamra mocująca
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał cewki	Duroplast
Materiał styków	Mosiądz, ocynowany
Materiał uzwojenia	Miedź