

# Cewka MSFG-24/42-50/60-OD

Numer produktu: 34411

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                     | Wartość                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pozycja montażu                           | dowolny                                                                                         |
| Wskaźnik stanu przełączenia               | nie                                                                                             |
| Min. czas dokręcania                      | 10 ms                                                                                           |
| Czas pracy ciągłej                        | 100%                                                                                            |
| Współczynnik mocy $\cos \varphi$          | 0.7                                                                                             |
| Parametry cewki                           | 24 V DC: 4,5 W<br>42 V AC: 50/60 Hz, pobór mocy przy załączaniu 9,0 VA, moc podtrzymania 7,0 VA |
| Dopuszczalne wahania częstotliwości       | +/- 5%                                                                                          |
| Dopuszczalne wahania napięcia             | +/- 10 %                                                                                        |
| Zgodność z LABS                           | VDMA24364-C1-L                                                                                  |
| Stopień ochrony                           | IP65                                                                                            |
| Temperatura otoczenia                     | -5 °C...40 °C                                                                                   |
| Maks. moment dokręcenia gniazda wtykowego | 0.4 Nm                                                                                          |
| Waga produktu                             | 55 g                                                                                            |
| Przyłącze elektryczne                     | 3-pin<br>Przyłącza wg standardu Festo do MSSD-F                                                 |
| Typ mocowania                             | z nakrętką radetkowaną                                                                          |
| Informacja o materiałach                  | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                       |
| Materiał cewki                            | Duroplast<br>Miedź<br>Stal                                                                      |
| Materiał uzwojenia                        | Miedź                                                                                           |