

Mocowanie kołnierzowe FNG-160

Numer produktu: 34478

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	160
Spełnia normę	ISO 15552 (dotychczas również VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Waga produktu	3550 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Żeliwo z grafitem kulkowym lakierowany
Materiał śrub	Stal ocynkowana