

Jednostka prowadząca FENG-100- -GF

Numer produktu: 34486

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	100
Skok	10 mm...500 mm
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica ślizgowa
Konstrukcja	Prowadnica
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Siła przesunięcia	70 N
Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku	76 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	13420 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	76 g
Środek ciężkości masy ruchomej przy 0 mm skoku	47 mm
Dodatkowy środek ciężkości ruchomej masy na 10 mm skoku	3.6 mm
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał elementu prowadzącego	Stal wysokostopowa
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał płyty spinającej	Stal odpuszczona