

Jednostka prowadząca FENG-32-200-KF

Numer produktu: 34496

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	32
Skok	200 mm
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym
Konstrukcja	Prowadnica
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Maks. siła Fy	750 N
Maks. siła Fy statyczna	1020 N
Maks. siła Fz	750 N
Maks. siła Fz, statyczna	1020 N
Maks. moment Mx	28 Nm
Maks. moment Mx, statyczny	38 Nm
Maks. moment My	34 Nm
Maks. moment My, statyczny	46 Nm
Maks. moment Mz	34 Nm
Maks. moment statyczny Mz	46 Nm
Siła przesunięcia	15 N
Waga produktu	1890 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał elementu prowadzącego	Stal odpuszczona
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał płyty spinającej	Stop aluminium, anodowany