


Przyssawka
VASB-100-1/4-NBR
Numer produktu: 35416

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	4 mm
Średnica czaszy przyssawki	100 mm
Efektywna średnica przyssawki	85 mm
Położenie przyłącza	u góry
Kształt przyssawki	okrągła przyssawka fałdowa, 1,5 fałdy
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Siła oderwania przy podciśnieniu 70%	397 N
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	397 N
Gwint montażowy	G1/4
Mocowanie przyssawki	G 1/4
Przyłącze podciśnienia	G1/4
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	60 +/- 5
Materiał części z gwintem	Cynkowy odlew kokilowy
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	NBR