


Płyta pośrednia z regulatorem ciśnienia LR-ZP-B-D-3

Numer produktu: 35426

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
W oparciu o normę	ISO 5599-1
Zintegrowana funkcja	Regulator ciśnienia
Konstrukcja	Tłok
Zakres regulacji ciśnienia	0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi
Ciśnienie wejściowe 1	14 bar 1.4 MPa 203 psi
Certyfikacja	UL - Recognized (OL)
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Waga produktu	1220 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy Stal