

Cewka
VACC-S18-70-K5-7-U2D
Numer produktu: 3546876

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Pozycja montażu	dowolny
Wskaźnik stanu przełączenia	nie
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa materiału izolującego	H
Parametry cewki	48 V DC: 7,0 W
Dopuszczalne wahania napięcia	-15% / +10%
Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwwybuchowej Ex poza UE	Klasa I, dyw. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Ochrona przeciwwybuchowa	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Ochrona przeciwwybuchowa Ex— temperatura otoczenia	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP65
Waga produktu	1700 g
Przyłącze elektryczne	Skrzynka zaciskowa, przepust dla kabla z gwintem NPT1/2
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał cewki	Stop aluminium do przeróbki plastycznej Żeliwo szare