

Ekonomiczny pistolet powietrzny LSP-1/4-D

Numer produktu: 35528

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja odpowietrzenia	Możliwość dozowania strumienia powietrza
Ciśnienie robocze	0 bar...10 bar
Przepływ do atmosfery	120 l/min
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	120 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Poziom ciśnienia akustycznego	90 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 °C...50 °C
Waga produktu	240 g
Przyłącze pneumatyczne	Gwint wewnętrzny G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej