


Podkładka świecąca MV-LD-12-24DC

Numer produktu: 35558

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wskaźnik stanu przełączenia	LED
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Waga produktu	1.6 g
Przylącze elektryczne	Kształt B wg DIN EN 175301-803 kwadratowa konstrukcja MSV
Zakres napięcia roboczego DC	12 V...24 V
Przylącze przewodu ochronnego	występuje
Moc znamionowa świecących podkładek	0.05 W
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-25 °C...85 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Kolor	przezroczysty