


Pomocnicze sterowanie ręczne VAOH-MB-S7-S13

Numer produktu: 3580654

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Sposób uruchamiania	ręczne
Pozycja montażu	dowolny
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Waga produktu	120 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Aluminium anodowane