


Płyta montażowa VAME-S7-P-N-V14-A

Numer produktu: 3581412

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Ochrona przeciwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP65
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	M5 Układ przyłączy wg NAMUR
Przyłącze pneumatyczne 2	Kotnierz 1/4 Układ przyłączy wg NAMUR
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał płyty	Aluminium ematalizowane