

Przyssawka VAS-40-1/4-NBR

Numer produktu: 36143

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	4 mm
Średnica czaszy przyssawki	40 mm
Efektywna średnica przyssawki	32 mm
Położenie przyłącza	u góry
Kształt przyssawki	okrągła płaska
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:::]
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Siła oderwania przy podciśnieniu 70%	56 N
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	56 N
Gwint montażowy	G1/4
Mocowanie przyssawki	G 1/4
Przyłącze podciśnienia	G1/4
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	70 +/- 5
Materiał części z gwintem	Cynkowy odlew kokilowy
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	NBR