


## Złącze z końcówką nasadkową N-3/8-P-13-MS

Numer produktu: 36161

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica nominalna                             | 11 mm                                                                                 |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem          | Pierścień uszczelniający                                                              |
| Pozycja montażu                                | dowolny                                                                               |
| Konstrukcja                                    | kształt prosty                                                                        |
| Wielkość opakowania                            | 1                                                                                     |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.95 bar...16 bar                                                                    |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                                       |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Temperatura otoczenia                          | -10 °C...60 °C                                                                        |
| Maks. moment dokręcenia                        | 15 Nm                                                                                 |
| Waga produktu                                  | 243 g                                                                                 |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | Gwint zewnętrzny G3/8                                                                 |
| Przyłącze pneumatyczne 2                       | do przewodu o średnicy wewn. 13 mm                                                    |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                             |
| Materiał obudowy                               | Mosiądz                                                                               |