


Zespół osiowy EAMM-A-S62-80P-G2

Numer produktu: 3637970

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	77 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	6000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	34.8 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	17 Nm
Waga produktu	970 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	S62
Kod interfejsu, Motor IN	80P
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS