

Siłownik mieszkowy EB-145-60

Numer produktu: 36486

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	145
Wymagana instalacja Ø	160 mm
Skok	60 mm
Maks. wysokość, stan wysunięty	110 mm
Maks. kąt przechylenia	20 stopień
Maks. przesunięcie	10 mm
Min. wysokość montażowa	50 mm
Sposób działania	Jednostronnego działania
Ciśnienie robocze	0 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...70 °C
Siła resetowania	120 N
Waga produktu	900 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Przylącze pneumatyczne	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mieszka	NR/BR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana