

Siłowniki mieszkowe EB-165-65

Numer produktu: 36487

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	165
Wymagana instalacja Ø	180 mm
Skok	65 mm
Maks. wysokość, stan wysunięty	115 mm
Maks. kąt przechylenia	20 stopień
Maks. przesunięcie	10 mm
Min. wysokość montażowa	51 mm
Sposób działania	Jednostronnego działania
Ciśnienie robocze	0 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...70 °C
Siła resetowania	200 N
Waga produktu	1200 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mieszka	NR/BR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana