


Sprzęgło EAMD-67-51-20-32X32-U

Numer produktu: 3717812

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	20 mm
Średnica uchwyty 2	32 mm
Wielkość	67
Długość znamionowa	51 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	4500 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	374 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	120 Nm
Waga produktu	744 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS