

# Szczęka adaptacyjna chwytaka DHAS-GF-60-U-BU

Numer produktu: 3998967

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                 | Wartość                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                              | 60                                                                                     |
| Pozycja montażu                                       | dowolny                                                                                |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo            | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                       |
| Zgodność z LABS                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                                      |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych | Nadaje się do zastosowań przy produkcji akumulatorów, obniżone wartości Cu/Zn/Ni (F1a) |
| Dopuszczenie do branży spożywczej                     | patrz rozszerzone informacje o materiale                                               |
| Temperatura otoczenia                                 | 10 °C...50 °C                                                                          |
| Waga produktu                                         | 7 g                                                                                    |
| Informacja o materiałach                              | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                              |
| Materiał szczęk zaciskowych                           | TPE-U(PU)                                                                              |