



Blok iloczynu logicznego AND ZK-PK-3-6/3

Numer produktu: 4204



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja AND (iloczyn logiczny)
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	100 l/min
Ciśnienie robocze	1.6 bar...8 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Materiał obudowy	Polioksymetylen
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Średnica nominalna	2.5 mm
Pozycja montażu	dowolny
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Waga produktu	85 g
Przyłącze pneumatyczne 3	PK-3
Materiał uszczelnień	NBR