



Zawór pneumatyczny VL-5-PK-3

Numer produktu: 4504

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	5/2 monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	105 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	PK-3
Ciśnienie robocze	1,5 bar...8 bar
Konstrukcja	Gniazdo talerzowe
Średnica nominalna	2,5 mm
Czas wyłączenia	22 ms
Czas włączania	15 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	130 g
Typ mocowania	na płycie przyłączeniowej na ramie montażowej Przy pomocy otworów przelotowych opcjonalnie:
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 3	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 4	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 5	PK-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Mosiądz Wzmocniony PPS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne Cynkowy odlew kokilowy