


Zespół osiowy EAMM-A-V20-28A

Numer produktu: 4505258

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	36.4 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	10000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	0.022 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	0.2 Nm
Waga produktu	27 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	V20
Kod interfejsu, Motor IN	28A
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS