

Cewka MSFG-12

Numer produktu: 4526

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Wskaźnik stanu przełączenia	nie
Min. czas dokręcania	10 ms
Czas pracy ciągłej	100%
Parametry cewki	12 V DC: 4,1 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Zgodność z LABS	VDMA24364-C1-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
Maks. moment dokręcenia gniazda wtykowego	0.4 Nm
Waga produktu	55 g
Przyłącze elektryczne	3-pin Przyłącza wg standardu Festo do MSSD-F
Typ mocowania	z nakrętką radelkowaną
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał cewki	Duroplast Miedź Stal
Materiał uzwojenia	Miedź