



Zawór z dźwignią wahliwą H-5/3-1/4

Numer produktu: 4577

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	5/3 zamknięty
Sposób uruchamiania	ręczne
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	680 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	G1/4
Ciśnienie robocze	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Średnica nominalna	7 mm
Sposób uszczelnienia	miękki
Rodzaj sterowania	sterowanie pilotem
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	1060 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4