


Zespół osiowy EAMM-A-V32-40P

Numer produktu: 4595742

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	41 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	10000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	0.19 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	1.5 Nm
Waga produktu	110 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	V32
Kod interfejsu, Motor IN	40P
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS