

Płyta przyłączeniowa VABS-S7-BE-B-N14-VDE1

Numer produktu: 4727328

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Przyłącze zasilania powietrzem pilotów	wew.
Ciśnienie robocze	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Przepływ Kv przy napowietrzaniu	2.2 m³/h
Przepływ Kv na odpowietrzeniu	8.6 m³/h
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP65
Waga produktu	250 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	1/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Przyłącze pneumatyczne 3	1/4 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminium ematalizowane
Materiał uszczelnień	NBR