

Adapter NPFV-AF-N14-N14-MF

Numer produktu: 4727333

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	6 mm
Ciśnienie robocze	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Przyłącze pneumatyczne 1	1/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	1/4 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał adaptera	Nierdzewna stal stopowa
Materiał uszczelnień	NBR