



# Filtr EMC CAMF-C5-FC

Numer produktu: 4825847

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                            | Wartość                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Zakres napięcia roboczego DC                     | 0 V...30 V                     |
| Znamionowe napięcie robocze DC                   | 24 V                           |
| Zakres napięcia roboczego AC                     | 0 V...30 V                     |
| Napięcie znamionowe AC                           | 24 V                           |
| Zgodność z LABS                                  | VDMA24364-B2-L                 |
| Stopień ochrony                                  | IP30                           |
| Uwaga o stopniu ochrony                          | w stanie zamontowanym          |
| Temperatura otoczenia                            | -40 °C...80 °C                 |
| Informacja o materiałach                         | Zgodność z dyrektywą RoHS      |
| Przyłącze elektryczne 1, funkcja                 | Strona urządzenia polowego     |
| Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja             | prostokątny                    |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza        | Gniazdo wtykowe                |
| Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla     | proste                         |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa | Sub-D                          |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył        | 15                             |
| Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły         | 8                              |
| Przyłącze elektryczne 2, funkcja                 | Strona sterowania              |
| Przyłącze elektryczne 2, konstrukcja             | prostokątne                    |
| Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza        | Wtyczka                        |
| Przyłącze elektryczne 2, wyprowadzenie kabla     | proste                         |
| Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa | Sub-D                          |
| Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył        | 15                             |
| Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły         | 8                              |
| Przyłącze elektryczne 2, rodzaj mocowania        | 2x śruba 4-40 UNC-2A           |
| Protokół                                         | HIPERFACE                      |
| Kolor obudowy                                    | srebrny                        |
| Materiał obudowy                                 | Tworzywo sztuczne metalizowane |