

Walek napędowy DARF-Q11-25

Numer produktu: 4835938

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	25
dla Ø tłoka	Ø25
Konstrukcja	Walek napędowy
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	145 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworu przelotowego i tulejki centrującej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śrub	Stal, niklowana