

Wążek napędowy DARF-Q11-35/40

Numer produktu: 4835939

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	35 40
dla Ø tłoka	Ø35 Ø40
Konstrukcja	Wążek napędowy
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	350 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworu przelotowego i tulejki centrującej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śrub	Stal, niklowana